




Lieferinformation Delivery Information

MODELL 36 DUSCHE NIAGARA MODEL 36 SHOWER NIAGARA

MO-36-MB



Packliste

| Menge | Bezeichnung |
|-------|------------------|
| 1 | Brause komplett |
| 1 | Befestigungssatz |

Montageanleitung
(siehe Rückseite)

Packing list

| Quantity | Description |
|----------|-----------------|
| 1 | shower complete |
| 1 | fastening set |

instruction for
assembly
(see overleaf)

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus EDELSTAHL entschieden. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

• Reinigung:

- Bei Bedarf nur mit einem handelsüblichen Edelstahlstahlreiniger und einem weichen Tuch abreiben.
- **Keine** Putzschwämme aus Stahlwolle oder säurehaltige Reiniger verwenden (Essig-, Zitronen- oder Salzsäure, Fliesenreiniger)

Dear Customer,

You decided to buy a high quality stainless steel product. To make sure that you get long lasting pleasure out of the product for a long time, please observe these instructions:

• Cleaning:

- wipe as required with an ordinary stainless steel cleaner and a soft cloth only.
- **Do not** use steel wool or acidiferous cleaner (ethanoic, hydrochloric or citric acid).

• bei Frostgefahr:

- **Absperrern der Zuleitung.**
- **Entleerung der Brause.**
- **Winterfeste Ummantelung oder Demontage und Aufbewahrung an einem frostsicheren Ort.**

• in danger of frost

- **close down the water supply.**
- **empty the shower.**
- **wrap it in frost-resistant coating, or disassemble it and store it in a frost-protected place.**

Hinweis:

- Die Armaturen sind für einen Leitungsdruck von 3-4 bar ausgelegt, bei höheren Leitungsdruck muß ein Druckminderer installiert werden!

Note:

- Valves and fittings are designed for a line pressure of 3-4 bar. In case of higher pressure, a pressure reducer must be installed!

| | |
|---|--|
| geprüft auf Vollständigkeit und einwandfreie Qualität: | |
| checked for completeness and sound quality: | |

MODELL 36 DUSCHE NIAGARA MODEL 36 SHOWER NIAGARA

MO-36-MB

